

Schaumlanzen

ST-172 Schaumdoppellanzen mit integriertem Luftinjektor



1/4" AG. Schaumdoppellanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9 380 mm, Kugelkombiumschaltung, Edelstahl Düsenmuffe mit Düse 40° 150 und Düsenschutz ohne Düse. Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D *	↔	C **	↔	R+M Nr.
200 172 710	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm	
200 172 720	3,2 mm	> 20 l/min	rot	600 mm	



Stecknippel KW. Schaumdoppellanze Edelstahl mit Luftinjektor, mit Isolierung ST-9 380 mm, Kugelkombiumschaltung, Edelstahl Düsenmuffe mit Düse 40° 150 und Düsenschutz ohne Düse. Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C


R+M Nr.	D *	↔	C **	↔	R+M Nr.
200 172 510	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm	
200 172 520	3,2 mm	> 20 l/min	rot	600 mm	

Strahlrohre mit Innengewinde



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact. Angenehm ergonomisch geformter Griff. Geschlossene Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M	R+M Nr.
200 129 140	1/4" IG BSP	300 mm	500 mm	Edelstahl	
200 129 145	1/4" IG BSP	400 mm	700 mm	Edelstahl	
200 129 150	1/4" IG BSP	400 mm	800 mm	Edelstahl	



1/4" AG. Strahlrohr. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	↔	M	R+M Nr.
070 000 095	1/4" IG BSP	250 mm	Edelstahl	

* Luftinjektor ** Düsenclip

Symbole ⊗ Ausgang ↔ Länge ISO Isolierung M Material D Düsengröße ↔ Durchfluss C Farbe